

Boîte d'encastrement auto-ajustable pour installation boîtes de sol IP66 dans sol béton hauteur de chape 65mm minimum

REF. 0 880 69

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Boîte d'encastrement, pour installation de boîte de sol IP66 dans béton

- Boîte d'encastrement auto-ajustable pour l'installation de boîtes de sol IP66 dans les sols en béton - Livrée avec couvercle
- Hauteur de la chape béton : de 65mm à 97mm
- Sorties de câbles pré-découpées sur les 4 faces pour conduits de diamètres 16mm, 20mm et 25mm
- Matière plastique
- Conforme aux normes NF EN 60-670-1 et NF EN 60 670-23

Les + installation

Auto-ajustable : gain de temps car pas besoin d'ajuster la hauteur de la boîte d'encastrement

Les + utilisation

Livré avec un masque plastique isolant du béton lors de son coulage et prédécoupé afin de faciliter son extraction une fois le béton sec

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur et extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension nominale	25 mm	Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol	Non
Hauteur min. de la chape de béton	65 mm	Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement	Rond
Plage de nivellement	65-97 mm	Nombre d'appareils encastrables	2
Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape	Oui	Matériau de la paroi latérale	Plastique
Adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé	Non	Possibilité d'intégration de joints	Non
Hauteur de canal	16-25 mm	Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure	Oui
Largeur de canal	16-25 mm	Plancher	Non
		EAN/Gencode	3414970341433