



Armoire Altis assemblable métal IP55 IK10 - 1800x400x400mm - RAL7035

REF. 0 472 02

ALTIS

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Altis, armoire assemblable métallique idéale pour les chantiers industriels - Volume de câblage optimal pour installation facile des équipements

- Armoire Altis assemblable métal IP55 - IK10
- Dimensions :
 - Hauteur 1800mm
 - Largeur 400mm
 - Profondeur 400mm
 - Poids 56kg
- RAL7035 - 1 porte réversible - Revêtement polyester texturé (épaisseur 60µm) - Fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre - Ajour bas
- Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques
- Nema 12, 12K - IP55 selon norme EN 60529 et IEC 60529, LCIE n° 74367-562119 - IK10 selon norme EN 62262 et IEC 62262

Les + installation

Panneau arrière démontable

Recommandations / restrictions d'usages

Anneaux et cornières de levage à commander séparément - Plaques passe-câbles à commander séparément




Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19" ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	399 mm	Fixation sur mât	Non
Hauteur	1825 mm	Nombre de portes	1
Profondeur	413 mm	Nombre de serrures	1
Matériau	acier	Adapté à un montage extérieur	Non
Qualité du matériau	autre	Toit incliné	Non
Finition de la surface	revêtu par poudre	Finition CEM	Non
Couleur	gris	Avec porte à hublot	Non
Numéro RAL	7035	Avec porte de ventilation	Non
Avec plaque de montage	Non	Avec porte arrière	Non
Plaque de montage réglable en profondeur	Oui	Résistance aux chocs	IK10
Encastrement mural	Non	Classe de protection (IP)	IP55
		Degré de protection (NEMA)	autre

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980455	LOT DE 2 BOUCHONS DE TOIT ARMOIRE ALTIS APRES 02-2013	9,34	1
980036	JEU DE 10 AXES CHARNIERES ARMOIRE ALTIS	48,06	1
980033	BANDEAU DE TOIT LEGRAND L.400 COMPLET	163,20	1
980041	Tringlerie ht 1800 avec fermeture double barre extérieure	402,30	1
980058	PORTE ALTIS 1800x400 AVEC TRINGLERIE ET FERMETURE DOUBLE BARRE	970,20	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.