

**Rallonge clipsable 4 prises de courant et 2 chargeurs USB Type-A - noir**

REF. 0 504 12

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

- Avec cordon d'alimentation de 1,5 mètres rotatif à 90°
- Se clipse facilement sur une table ou un bureau
- Avec 2 ports USB Type-A pour recharger les terminaux mobiles
- Avec 1 interrupteur lumineux avec LED bleue pour commande générale
- Permet de cacher les prises de courant sous un bureau tout en laissant accessibles les modules de charge USB

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Marque	Legrand
EAN/Gencode	3414971161238
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs	IK04
Tension d'alimentation	220-230 V
Type de borne	Non applicable