

Rallonge multiprise clipsable avec 4 prises avec terre , 2 prises USB Type-A , interrupteur lumineux et cordon 1,5m - noir



REF. 0 504 12

LEGRAND

72,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Multiprise clipsable équipée de 4 prises de courant avec terre et prises USB
- Puissance maximum admissible 3680W en 230V~
- Avec 2 prises USB Type-A : 1A et 2,4A (total 3,4A)
- Avec 1 interrupteur lumineux avec LED bleue pour commande générale
- Avec cordon d'alimentation longueur 1,5 mètres rotatif à 90° - Finition noir

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur
- Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
- Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque LEGRAND

Forme de boîtier Autre

Nombre de prises norme française (type E) 4

Avec dispositif on/off Oui

Interrupteur différentiel Non

Filtre anti-parasite réseau Non

Nombre de raccordements USB 2

Protection contre les surtensions Non

Courant nominal 16 A

Section de conducteur 1.5 mm²

Avec couverture Non

Matériau Plastique

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Couleur	Noir
Numéro RAL (équivalent)	9004
Transparent	Non
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Longueur d'alimentation	1.5 m
Prise inclinée ou inclinable	Oui
Angle de l'insert central vrillé	45°
Désignation NEMA	Sans
Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Largeur	77 mm
Hauteur	128 mm
Profondeur	144 mm
Température de stockage	-20-70 °C
Type de tension	AC/DC
Tension nominale (Un)	220-230 V
Neutre obligatoire	Non
Type de connexion	Non applicable
Capacité des bornes	0-0 mm²
Mode de pose	Autre

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Objet connecté

Non

EAN/Gencode

3414971161238

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.