

Rallonge clipsable 4 prises de courant et 2 chargeurs USB Type-A - noir

REF. 0 504 12

LEGRAND



48,80 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

- Avec cordon d'alimentation de 1,5 mètres rotatif à 90°
- Se clipse facilement sur une table ou un bureau
- Avec 2 ports USB Type-A pour recharger les terminaux mobiles
- Avec 1 interrupteur lumineux avec LED bleue pour commande générale
- Permet de cacher les prises de courant sous un bureau tout en laissant accessibles les modules de charge USB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
EAN/Gencode	3414971161238
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs	IK04
Tension d'alimentation	220-230 V
Type de borne	Non applicable

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.