

Plinthe métallique 100x600x1200mm pour baie serveur 19pouces

REF. 4 468 71

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Baie serveur 19pouces, équipement pour montage et fixation des baies

- Pour baies with 600mm Largeur and 1200mm depth
- Tôle galvanisée
- Équipé de 4 pieds de nivellement pour ajuster la plinthe depuis le sol
- Noir RAL 9005

Avantages

Uniformité de la structure: les plinthes sont de la même couleur que les armoires

Les + installation

Livré avec jeu de vis complet pour la liaison équipotentielle avec l'armoire. Peut être fixé au sol (vis non fournies).

Les + utilisation

Possibilité de placer 2 plinthes l'une sur l'autre.

Recommandations / restrictions d'usages

Utile pour surélever l'armoire, afin que les câbles puissent être introduits dans l'entrée par le bas, en particulier lorsqu'il n'y a pas de faux-plancher. Il peut être utilisé pour stocker une longueur supplémentaire de câble ou acheminer les câbles à travers 2 armoires reliées. En outre, il protège la base de l'armoire de la saleté et de l'humidité.

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19" associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19" réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertiaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	socle complet	Adapté à la profondeur de boîtier	1200 mm
Matériau	acier	Adapté pour aération et désaération	Non
Couleur	noir	Adapté à un montage extérieur	Non
Capacité de charge max.	1500 kg	Adapté à un rangement de câbles	Oui
Largeur	600 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK02
Hauteur	100 mm	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C
Profondeur	1200 mm	Numéro RAL	9005
Adapté à la largeur de boîtier	600 mm	Sans halogène	Oui