



Baie 19pouces à porte avant simple livrée montée Linkeo capacité 24U - 1226x600x600mm - RAL7016

REF. 6 467 50

LINKEO

LEGRAND

Linkeo, baie destinée aux infrastructures des câblages VDI pour les installations à petit budget - armoire robuste permettant un câblage sécurisé

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Baie 19pouces Linkeo - A porte avant simple
- Dimensions :
 - Capacité : 24U
 - Hauteur : 1226mm
 - Largeur : 600mm
 - Profondeur : 600mm
 - Charge admissible : 400kg
- Livrée montée - Gris anthracite RAL7016 - Associable IP20 - IK08
- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée - Condamnation des 4 faces par serrure à clé
- Équipée de 2 montants 19pouces avec marquage des U et réglable en profondeur - Equipée de pieds de nivellement

Les + installation

Panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique -Entrées de câbles prédécoupées (haute et basse) - Prédécoupe haute pour kit ventilateurs

Recommandations / restrictions d'usages

Peut être équipé d'un jeu de balais référence 646428

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19" associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19" réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertiaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de montage	Frontal	Avec porte à hublot	Oui
Finition de la barre profilée	Recourbé	Avec parois latérales	Oui
Nombre de portes	1	Avec socle	Non
Type de ventilation	Sans	Avec gestion de câble vertical	Non
Largeur	610 mm	Matériau	Acier
Hauteur	1226 mm	Finition de la surface	Revêtement par poudre
Profondeur	630 mm	Couleur	Gris
Dimension (modulaire)	482,6 mm (19 pouces)	Modèle	Avec cadre fixe
Nombre d'unités en hauteur (HE)	24	Numéro RAL	7016
Capacité de charge max.	400 kg	Démontable	Oui
Avec tôle de toit	Oui	Classe de protection (IP)	IP20
Avec mise à la terre	Oui	Degré de protection (NEMA)	Autre
Avec porte frontale	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Matériau de la porte avant	Verre	Température d'utilisation /d'installation	-25-70 °C
Verrouillage de la porte avant	À un point	Température de stockage	-25-70 °C
Avec porte arrière	Non	EAN/Gencode	3414971001503

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref.	Désignation.
9 801 89	Jeu de 2 charnières pour maintenance de porte simple pour baie LCS² et baie Linkeo 19pouces
9 810 79	Set de 2 clés code FH167 pour maintenance de porte et panneaux latéraux baie Linkeo gris anthracite RAL7016
9 810 91	Porte en verre complète pour baie Linkeo 19pouces capacité 24U largeur 600mm gris anthracite RAL7016
9 810 98	Kit de verrouillage barillet et clé pour porte de baie Linkeo 19pouces gris RAL7016
9 810 99	Kit de verrouillage barillet et clé pour panneau latéraux baie Linkeo 19pouces gris RAL7016

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.