



Coupe-circuit sectionnable SP58 pour cartouche industrielle 22x58mm - 1P

REF. 0 216 01

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coupe-circuit sectionnable permettant de sectionner et protéger les circuits électriques

- Coupe-circuit sectionnable SP58 pour cartouche industrielle 22x58mm - 1P
- 2 modules - Sans microrupteur - A bornes protégées
- Hauteur sous plastron 44mm - Raccordement 1x50mm² ou 2x25mm²
- Conforme aux normes NF C 63-210/60-200-2 et NF EN/IEC 60269-2

Les + installation

Fixation à vis ou sur rail symétrique - Têtes de vis empreinte mixte pour faciliter le serrage des câbles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	400 V
Type de montage	rail DIN
Pour taille de fusible	22x58 mm
Nombre de pôles	1
Conducteur neutre branché simultanément	Non
Classe de protection (IP)	IP20