

Thermostat programmable d'ambiance Céliane - plage de réglage de 7°C à 30°C - 8A maximum

REF. 0 674 02

**239,10€** Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.693 dm ³
Poids	200 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Commandes pour tout type de chauffage

Thermostat programmable d'ambiance

- Pour plafond et plancher chauffants directs, chauffage fuel et gaz
- Programmation hebdomadaire
- Visualisation permanente de la température programmée sur l'écran
- 4 programmes pré-enregistrés, 1 programme libre
- Plage de réglage 7 °C à 30 °C
- Précision de la régulation $\pm 0,5$ °C
- Dérogation manuelle possible
- Sauvegarde permanente des programmes
- Réserve de marche 100 h
- 1 sortie par contact inverseur non alimenté
- Pouvoir de coupure : 8 A maxi

Caractéristiques Générales

Céliane™ - commandes de chauffage