



Détecteur de mouvements BUS fixation plafond spécial espace de travail

REF. 0 488 22

MOSAIC

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Détecteur de mouvements BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

- Détecteur automatique BUS infrarouge et ultrasonique 360°C spécial espace de travail
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage
- Portée Ø8m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m - Consommation 0,5W en veille
- Fixation en saillie plafond avec accessoire référence 048875
- Se raccorde au contrôleur par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872

Les + installation

Fixation directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou dans boîte Batibox

Les + utilisation

Conforme à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Installation dans boîte d'encastrement profondeur 50mm

Hauteur recommandée de fixation : 2,50m

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	détecteur de mouvement		
Type de montage	encastré		
Régulation de la lumière constante	Oui		
Commande CVC	Non	Surveillance de cage d'escalier	Oui
Réticulable	Oui	Matériau	plastique
Adapté pour une transmission sans fil	Non	Qualité du matériau	thermoplastique
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	Oui	Sans halogène	Oui
Hauteur de montage	2.5 m	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Largeur de portée max.	4 m	Commutateur de sélection	Non
Champ de détection de diamètre au sol	8 m	Durée de marche min.	30 s
Sensibilité de réponse ajustable	Oui	Durée de marche max.	256 min
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui	Angle de détection horizontal	360 °
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Fonction de variation avec insert variateur	Non	Couleur	blanc
Percée pour animaux	Non	Numéro RAL (équivalent)	9003
		Compatible avec Google Assistant	Non
		Compatible avec Amazon Alexa	Non
		Possible support IFTTT	Non