

Détecteur de mouvement IP20 pour kits carillons radio Confort et Sérénité

REF. 0 942 80

LEGRAND



28,33 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Détecteur Infrarouge radio, permet de compléter une installation existante avec kit carillon radio, idéal pour petit commerce

- Détecteur de mouvement orientable IP20 pour un réglage facile de la zone de détection - Permet de signaler une présence
- Alimentation par 3 batteries 1,5V AAA non-incluses
- Portée radio de 150m pour garantir la transmission du signal - Portée infrarouge 8m pour détecter le passage d'une personne dans une pièce ou dans un couloir - Angle de détection 110°
- Association facile à un kit carillon Confort ou Sérénité déjà installé
- Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile

Avantages

Détecteur compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité

Les + installation

La transmission radio détecteur-carillon permet une installation sans passer de câble - Ce détecteur peut se fixer sans outil avec l'adhésif double face fourni

Les + utilisation

Les capacités de détection permettent d'être informé du moindre mouvement

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur du boîtier	Blanc	Résistance aux chocs (IK)	IK05
Matériau du boîtier	Plastique	Température d'utilisation /d'installation	-20-50 °C
Tension nominale	4.5-4.5 V	Température de stockage	-20-50 °C
Classe de protection (IP)	IP20	Numéro RAL	9003
Type de courant	DC	Sans halogène	Oui
Batterie incorporée	Non	Traitement antimicrobien	Non
Type de montage	Saillie	Type de borne	Autre
Sans fil	Oui	Equippé d'un porte étiquette	Non
Portée max.	150 m	Equippé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Largeur hors tout	82 mm	Nombre de sonneries	5
Hauteur hors tout	40 mm	Objet connecté	Non
Profondeur/longueur hors tout	70 mm	EAN/Gencode	3414971067356

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.