

Variateur toutes lampes dooxie 2 fils sans Neutre finition blanc

REF. 6 000 60

DOOXIE

LEGRAND



106,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

- Variateur 2 fils sans neutre dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque
- Permet la commande et la variation de tous types de lampes :
 - LEDs dimmables : 3W à 7 W (et/ou 10 lampes maximum)
 - fluocompactes dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)
 - halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 400VA
 - halogènes 230V : 3W à 400W
 - incandescent : 3W à 400W
 - tubes fluos avec ballast : 3VA à 200VA
- Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction - Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)
- Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux référence 600004, chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
- Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Avantages

La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal et en vertical - Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

S'utilise :

- en mode variation
- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Associer à un compensateur actif référence 040149 pour une compatibilité toutes charges

Information sur la gamme

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage	Mécanisme seul	Transparent	Non
Type de commande	Tactile	Adapté à la classe de protection (IP)	IP40
Contrôle d'app via Bluetooth	Non	Résistance aux chocs	IK02
Variateur de série	Non	Tension nominale	100-240 V
Type de charge	Universel	Fréquence	47-63 Hz
Entrée de poste auxiliaire	Oui	Tension de commande	90-245 V
Mémoire de valeurs de luminosité	Oui	Puissance nominale charge ohmique/résistive	3-400 W
Utilisable avec un bouton	Oui	Type de raccordement	Borne à vis
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Non	Section de conducteur	2.5-2.5 mm ²
Utilisable avec un détecteur de présence	Non	Largeur d'appareil	73 mm
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non	Hauteur d'appareil	73 mm
Utilisable avec un bouton radio	Non	Profondeur d'appareil	44.55 mm
Utilisable avec un bouton IR	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Type de montage	Encastré	Compatible avec Google Assistant	Non
Type de fixation	Fixation avec vis	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Matériau	Plastique	Possible support IFTTT	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur d'encastrement	30.85 mm
Sans halogène	Oui	Température d'utilisation /d'installation	0-35 °C
Traitement de surface	Non traité	Température de stockage	-10-70 °C
Finition de la surface	Brillant	Type de tension	AC
Couleur	Blanc	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Numéro RAL (équivalent)	9003	EAN/Gencode	3414971004757

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.