




Colliers de serrage Colson intérieur/extérieur x100 - largeur 9mm - longueur 185mm - noir

REF. 0 319 13

COLSON

LEGRAND



Niveau   

Finition Noir

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Colson, collier d'installation Colson pour regrouper et serrer entre eux tous types de cables

- Peuvent également être utilisés pour des réparations domestiques
- Tenue à l'arrachement : 36kg
- Largeur : 9mm
- Longueur à plat : 185mm
- Ø de serrage maximum : 42mm - Ø de serrage mini : 10mm

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque Legrand

Caractéristiques produit Ø de serrage maxi : 42 / mini : 10 mm