

## Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 4 , 5 ou 2x2 modules horizontal et support référence 080252

REF. 0 802 85

MOSAIC

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Mosaic, cadre saillie pour installation en apparent de mécanismes Mosaic

- Cadre saillie Mosaic 4 modules, 5 modules ou 2x2 modules en montage horizontal - A utiliser avec le support Batibox référence 080252
- Profondeur 40mm
- Equipé d'une entrée amovible pour moulure 32x12,5mm - Installation en saillie avec conduits apparents (moulure/goulotte) ou avec conduits encastrés
- Livré avec vis
- Blanc RAL9003 finition brillante

### Avantages

Equipement de fonctions courant fort et courant faible en toute sécurité grâce aux cloisons de séparation

### Les + installation

Avec entrée (amovible/à découper) sur le pourtour et sur la face arrière du cadre pour une grande facilité et rapidité de mise en oeuvre

### Les + utilisation

Jusqu'à 2 fonctions 2 modules Mosaic regroupées au plus près du besoin : poste de travail, matériel médical, TV corner, etc...

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage	cadre apparent		
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires	Oui	Transparent	Non
		Avec cadre de recouvrement	Non
Nombre de modules (construction modulaire)	4	Avec entrée de câble	Oui
Nombre d'unités	1	Avec entrée de câble	Oui
Sens de montage	horizontal	Avec insertion de raccord à écrou	Non
Forme	rectangulaire	Résistant aux chocs	Oui
Matériau	plastique	Classe de protection (IP)	IP2X
Qualité du matériau	thermoplastique	Largeur d'appareil	154 mm
Sans halogène	Oui	Hauteur d'appareil	83 mm
Traitement de surface	non traité	Profondeur d'appareil	40 mm
Finition de la surface	brillant	Résistance aux chocs (IK)	IK02
Couleur	blanc	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Numéro RAL (équivalent)	9003	Température de stockage	-10 - 70 °C