

## Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø12mm ISO16

REF. 6 665 68



### VUE D'ENSEMBLE

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Marque    | Legrand               |
| Emballage | 10 unités             |
| Volume    | 0.592 dm <sup>3</sup> |
| Poids     | 147 g                 |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Raccord coudé 90°

#### Pour filetage ISO

- Agréé IMQ
- Ø intérieur : 12 mm
- ISO 16
- Agréés UR

#### Caractéristiques Générales

Système conduits flexibles RTA polyamide LGP - avec raccords et dérivations polyamide