



Ronfleur 70dB à 1m Mosaic 2 modules tension 8V~ à 50Hz ou 60Hz et 370mA de consommation - blanc

REF. 0 766 40

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	1.581 dm ³
Poids	531 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Ronfleurs

- Niveau sonore 70 dB à 1 m
- 2 modules

8 V~ - 50/60 Hz - Conso : 370 mA

- Blanc

Caractéristiques Générales

Signalisation sonore tertiaire