



## Ronfleur 70dB à 1m Mosaic 2 modules tension 8V~ à 50Hz ou 60Hz et 370mA de consommation - blanc

REF. 0 766 40

44,14€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	1.581 dm <sup>3</sup>
Poids	531 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Ronfleurs

- Niveau sonore 70 dB à 1 m
- 2 modules

**8 V~ - 50/60 Hz - Conso : 370 mA**

- Blanc

#### Caractéristiques Générales

##### Signalisation sonore tertiaire