

Porte métal pour coffret XL³800 largeur 660mm hauteur 1050mm

REF. 0 212 51

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Portes

Livrées avec poignée à barillet interchangeable à commander séparément

2 points de condamnation haut et bas

Distance plastron/porte :

métal : 67 mm

vitree : 63 mm

Métal

Pour coffret hauteur : 1050 mm

Pour coffret largeur : 660 mm

Caractéristiques Générales

XL³ 800 - coffrets de distribution et gaines à câbles, portes

IP 43 - IK 08 avec kit et porte

IP 40 - IK 08 avec porte

IP 30 - IK 07 sans porte

Enveloppes métal

Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 800 A (700 A si IP>30)

Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C / 5 s

Pour installation dans les ERP

Capacité 24 et 36 modules par rangée

RAL 7035 (socle RAL 7004)

Livrés à plat avec montants fonctionnels fixés sur le fond, plaque d'entrée de câbles découpable et accessoires de jumelage (horizontal et vertical)

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980293	Renvoi monobloc	9,64	1
980286	Kit Portes pour coffrets	28,84	1
980383	TRINGLE POUR PORTE XL3 L1000 (LOT DE 2)	29,94	1
980287	Poignée pour coffrets	106,70	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.