

Cordon de brassage RJ45 Linkeo C catégorie6 F/UTP impédance 100 ohms non blindé PVC - 2 mètres bleu

REF. 6 328 75

LINKEO C

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Linkeo C, cordon de brassage RJ45 permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure numérique performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

- Catégorie6 F/UTP : pour un débit de données allant jusqu'à 1 Gigabit par seconde
- Prise mâle RJ45 à chaque extrémité
- Longueur : 2 mètres
- Gaine extérieure PVC bleu clair
- Emballage éco-conçu sans plastique

Les + utilisation

Préhension facile

Recommandations / restrictions d'usages

Conforme aux normes ANSI/TIA 568-C.2, EN 50173, ISO/IEC 60603-7, ISO/IEC 11801

Information sur la gamme

Un nouveau système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de câble	F/UTP	Résistant à l'huile selon EN 60811-404	Non
Catégorie	6	Construction de câbles	1x4
Longueur	2 m	Section transversale AWG	26
Type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)	Brochage	1:1
Type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)	Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483	Non
Couleur de la gaine	Bleu	Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483	Non
Douille de protection contre le ployage	Injecté	Température d'utilisation /d'installation	-20-60 °C
Protection du levier d'arrêt	Oui	Température de stockage	-20-75 °C
Couleur de la douille de protection contre le ployage	Bleu	Numéro RAL	5024
Finition ignifugée	Non	Nature du câble pour connexion	Souple
Sans halogène	Non	EAN/Gencode	3414972185813