


## Goulotte Lina25 60x40mm - longueur 2m

REF. 0 362 11

LINA 25

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Lina 25, goulotte de câblage permettant d'organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l'intérieur d'une enveloppe électrique d'automatisme ou de distribution

- Goulotte Lina 25
- Bleu PVC - AFNOR2525
- Dimensions :
  - Largeur 60mm
  - Hauteur 40mm
  - Perforations latérales au pas de 12,5mm (6/6,5)
  - Présenté en longueur de 2m
- Bandes blanches sur couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébile
- Conforme à la norme EN 50085-2-3

### Information sur la gamme

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

		<b>Sans halogène</b>	Non
<b>Hauteur</b>	40 mm	<b>Auto-extinguible</b>	Oui
<b>Largeur</b>	60 mm	<b>Flexible</b>	Non
<b>Longueur</b>	2000 mm	<b>Section transversale utile</b>	1932 mm <sup>2</sup>
<b>Distance entre les fentes</b>	6.5 mm	<b>Type de fixation</b>	perforation du fond
<b>Largeur de fente</b>	6 mm	<b>Avec partie supérieure</b>	Oui
<b>Finition de paroi latérale</b>	poinçonnage à trous/fentes	<b>Couleur</b>	bleu