

## Lot de 100 plaques carrées dooxie 1 poste finition blanc

REF. 6 009 41

DOOXIE

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles

- Plaque dooxie 1 poste carrée
- Finition Blanc
- Lot de 100
- Packaging spécifique facilitant le recyclage des déchets
- À associer à un mécanisme dooxie

### Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 1,25mm et rattrapage positif jusqu'à 1,5mm - La plaque reste toujours au contact du mur

### Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un design contemporain qui s'intègre dans tous types d'intérieur

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Traitement antibactérien	Non
Nombre d'unités	100	Traitement de surface	non traité
Sens de montage	horizontal et vertical	Finition de la surface	brillant
Nombre d'unités, horizontales	1	Couleur	blanc
Nombre d'unités, verticales	1	Numéro RAL (équivalent)	9003
Nombre d'inserts pour interrupteurs	100	Transparent	Non
Avec grille de montage	Non	Avec couvercle à charnière	Non
Montage encastré	Oui	Classe de protection (IP)	IP20
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Résistance aux chocs	IK04
Adapté à un canal d'allège	Non	Type de fixation	à clipser
Adapté à une installation intégrée	Non	Diamètre de l'alésage (ouverture)	53.6 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Matériau	plastique	Température de stockage	-25 - 60 °C
Qualité du matériau	thermoplastique	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Sans halogène	Oui		