



Armoire polyester Marina IP66 IK10 - 1660x800x463mm - RAL7035

REF. 0 362 86

MARINA

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marina, armoire polyester pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures - Pour les environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives

- Armoire polyester Marina IP66 - IK10
- Dimensions extérieures :
 - Hauteur 1660mm
 - Largeur 800mm
 - Profondeur 463mm
- Equivalence armoires métal :
 - Hauteur 1600mm
 - Largeur 800mm
 - Profondeur 400mm
- RAL7035 - Polyester chargé fibre de verre
- Porte réversible équipée de porte-torons - Fermeture 3 points avec poignée équipée d'un 1/2 cylindre européen à clé 2433 A (autres codes clés : nous consulter) - Axes de charnières et charnières inox - Equipées de plaques passe-câbles basses
- IP66 suivant EN 60529 et IEC 60529 -LCIE n° 60059283-560528 - IK10 suivant EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Classe II (permet la réalisation d'ensembles à isolation totale, Classe II selon EN 60439-1) - Auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11

Les + installation

Livré avec kit de fixation pour plaque totale ou montants profilés

Les + utilisation

Particulièrement adaptées aux ambiances corrosives

Recommandations / restrictions d'usages

Réglage en profondeur des équipements




Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, châssis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	saillie	Couleur	gris
Type de couvercle	porte	Numéro RAL	7035
Finition du couvercle	fermé	Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Type de porte	unique	Possibilité de montage en saillie	Non
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Matériau du boîtier	plastique
Avec serrure	Oui	Traitement de surface	non traité
Hauteur	1660 mm	Avec plaque de montage	Non
Largeur	800 mm	Adapté à un usage extérieur	Oui
Profondeur	463 mm	Adapté à un parafoudre	Oui
Profondeur d'encastrement	487 mm	Classe de protection (IP)	IP66
Profondeur intérieure	380 mm	Classe de protection	II
Épaisseur de matériau du boîtier	4 mm	Résistance aux chocs	IK10
Épaisseur de matériau de la porte/du couvercle	4 mm	Maintien de fonction	sans

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980087	KIT FERMETURE POIGNEE ET TRINGLERIE ARMOIRE MARINA1600x800	881,90	1
980090	PORTE ARMOIRE MARINA 1600x800 AVEC POIGNEE	1 720,00	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.