






Boîte à encastrer Ecobatibox profondeur 40mm pour plaque de plâtre - 1 poste

REF. 0 905 08

LEGRAND

Niveau   

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Boîte d'encastrement Ecobatibox pour cloisons sèches, conçue pour être hermétique à l'air grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés

- Adaptée aux maisons basse consommation et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique - Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
- Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes
- Ouverture des entrées facilitées par la languette détachable
- Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
- Ø de perçage 67mm

Information sur la gamme

La boîte d'encastrement Ecobatibox™ est adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et passive et permet de répondre aux exigences de la RT 2012. Elle améliore particulièrement la performance énergétique des bâtiments en supprimant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique. Disponible en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50 mm pour recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Type de pose	Ecobatibox
Nombre de postes	1 poste
Nombre de modules	2 modules
Profondeur	40 mm
Dimensions	71 x 71 mm
Caractéristiques produit	Boîte d'encastrement pour plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois, de tôle conçues pour être hermétique à l'air grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés. Utilisation horizontale ou verticale