



Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 - pousser-tirer

REF. 0 237 21

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coup de poing à accrochage

Pousser - tirer IP 69

- Rouge - Ø40 (0 238 72 + 0 229 61)
- Coupure d'urgence - NF

Caractéristiques générales

Osmoz complets : appareils non-lumineux - auxiliaires de commande et de signalisation

Appareils complets composés de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis

Conformes à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de déverrouillage	déverrouillage par traction
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	1
Classe de protection (IP)	IP66
Type de montage	encastré
Avec éclairage	Non
Diamètre de trou	22.5 mm
Type de raccordement du circuit auxiliaire	raccordement à vis
Diamètre du bouchon	40 mm