

Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant - 10A

REF. 0 113 10

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Cartouche cylindrique domestique, pour la protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension

- Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant
- Calibre : 10A
- Tension : 230V~
- Pouvoir de coupure : 6000A
- Section protégée Cuivre : 1,5mm²

Les + utilisation

Repérage couleur : jaune

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Fusible en céramique	Classe de fonctionnement	Autre
Largeur hors tout	8.5 mm	Fréquence de fonctionnement	50-60 Hz
Taille	8x23 mm	Finition du voyant indicateur	Autre
Profondeur/longueur hors tout	23 mm	Puissance de coupure	6 kA
Type de tension	AC	Température d'utilisation /d'installation	-25-40 °C
Courant nominal assigné	10 A	Température de stockage	-40-70 °C
Tension assignée	250 V	EAN/Gencode	3245060113100