



Commande sans fils, sans pile Self-e Céliane with Netatmo pour volets roulants connectés - enjoliveur blanc

REF. 067646L

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

Finition Blanc

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane with Netatmo, la commande sans fils sans pile Self-e permet de commander à distance les volets roulants et de centraliser la commande de plusieurs volets roulants sans tirer de fils et sans maintenance

- Fonction montée/descente/stop
- Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenance
- Blanc

Avantages

Associés au pack de démarrage connecté, les produits Céliane with Netatmo peuvent être pilotés manuellement, à distance via votre smartphone ou par la voix.

Une fois installée au mur, la commande centralisée sans fils sans pile de volets roulants dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo.

Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP).

Les + installation

Extra plate, la commande sans fils sans pile pour volets roulants se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis. Elle est donc repositionnable. Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement

Les + utilisation

Associez autant d'interrupteurs connectés pour volet roulant que vous le souhaitez et contrôlez-les en un seul appui sur votre commande sans fils sans pile. Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenance

Recommandations / restrictions d'usages

Pour associer votre commande sans fils sans pile pour volets roulants, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté Céliane with Netatmo, ainsi qu'un ou plusieurs interrupteurs connectés pour volet roulant Céliane with Netatmo

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence radio	2400 MHz	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Système Rollingcode	Oui	Couleur	Blanc
Couverture	185 m	Numéro RAL	9003
Nombre de commandes	1	Sans halogène	Oui
Avec émetteur radio manuel	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Contact à poussoir radio encastré	Non	Mode de pose	Apparent/saillie
Contact à poussoir radio en saillie	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Avec codeur radio	Oui	Objet connecté	Oui
Classe de protection (IP)	IP20	Type de communication	<ul style="list-style-type: none"> • Zigbee
Couvercle de protection du clavier	Non	Plateforme de téléchargement d'applications	<ul style="list-style-type: none"> ▪ App Store ▪ Google Play Store
Alimentation	Autre	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Largeur hors tout	74.1 mm	Pilotable à la voix	Oui
Hauteur hors tout	74.1 mm	Programmable	Oui
Profondeur/longueur hors tout	13.2 mm	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK02	Connectable par box Internet	Oui
Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C	Assistants vocaux compatibles	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Google Assistant ▪ Amazon Alexa ▪ Apple HomeKit ▪ Yandex Alissa
Température de stockage	0-45 °C	Nom de l'application	<ul style="list-style-type: none"> • Home + Control
Neutre obligatoire	Non	Fonction d'usage du produit	Gestion des ouvrants
		EAN/Gencode	3414972017404