

## Moulure DLPlus 40x20mm 1 compartiment longueur 3m - blanc

REF. 0 333 43

DLPLUS

LEGRAND



17,89 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DLPlus, cette moulure permet la distribution, la protection et la dérivation des fils et câbles dans une installation électrique - Idéale pour les chantiers de rénovation

- Moulure stop-fils DLPlus - Sans cloison centrale
- Blanc - Dimensions 40mm x 20mm - 1 compartiment longueur 3m - Livrée en 24 longueurs de 3m
- La membrane stop-fils permet le maintien des câbles dans la moulure - Equipée d'un dispositif de maintien de câbles intégré
- Fiabilité et sécurité optimales par conformité à la norme NF EN 50085-2-1
- IP40 : protection contre les corps solides supérieur à 1mm de diamètre - Résistance aux chocs à 2 joules

### Les + installation

Fixation par : collage (colle Néoprène référence 030949) ou chevilles (référence 030898 - 030899) ou chevilles plaque de plâtre (référence 030897) ou vis, clous...

### Les + utilisation

Peut être installée en tertiaire et en résidentiel

### Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	20 mm	Numéro RAL	9003
Largeur	40 mm	Type de fixation	Perforation du fond
Longueur	3000 mm	Finition du couvercle	Séparé
Section transversale utile	580 mm <sup>2</sup>	Avec agrafe pour tenue de câble	Oui
Matériau	Plastique	Film de protection	Non
Qualité du matériau	PVC	Avec connecteur de conduit	Non
Sans halogène	Non	Livraison sur rouleau	Non
Traitement antibactérien	Non	Classe de protection (IP)	IP40
Traitement de surface	Non traité	Résistance aux chocs	IK07
Adapté au maintien de fonction	Non	Température d'utilisation	-5-60 °C
Couleur	Blanc	Temperature de stockage	-25-60 °C
Transparent	Non	EAN/Gencode	3245060333430

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.