



Prêt-à-poser coffret multimédia Double Play DRIVIA 13 - TV sur RJ Ready

REF. 4 132 61

DRIVIA

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Solution Double Play pour un réseau domestique haut débit, idéal pour un logement du T3 au T6

- Prêt-à-Poser Drivia multimédia Double Play - TV sur RJ Ready
- Composition :
 - 1 coffret Drivia 2 rangées 13 modules livré avec porte blanche
 - 1 DTI RJ45 modulaire
 - 1 centrale Double Play 4 sorties
 - 1 alimentation pour centrale Double Play
 - 8 modules de brassage RJ45 blindés catégorie6 STP
 - 4 cordons de brassage plats F/UTP
 - 1 cordon de brassage quadruple téléphone
 - 1 bornier de terre
 - 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T
 - 4 cordons de liaison box/coffret
- Réseau Double Play : permet de bénéficier des services Internet (1 Gigabit) et TV de la box ou le téléphone analogique sur prises RJ45
- Permet de distribuer la TV TNT ou câble et satellite sur prises coaxiales, les services internet (1 Gigabit) et TV ADSL ou le téléphone analogique (sélection par un commutateur) sur prise RJ45
- La sélection de la fonction switch informatique ou répartiteur téléphone se fait manuellement par un commutateur sur la centrale Double Play

Les + installation

Solution complète précâblée pour 8 prises RJ45 - Espace libre pour recevoir le DTI optique (FtH)

Les + utilisation

Permet de répondre aux exigences de la NF C 15-100 qui prend en compte l'Arrêté sur les réseaux de communication - Coffret de communication équipé pour application de Grade 2 TV

Recommandations / restrictions d'usages

Utiliser du câble multimédia TV + satellite référence 032788

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle

grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)

Type	autre	Avec raccordement de mise à la terre	Oui
Nombre de ports RJ45	8	Nombre de prises de courant	8
Nombre de cordons de brassage	5	Type de porte	optionnel
Ajout de départs possible	Oui	Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Avec emplacement dédié pour équipements FAI	Oui	Numéro RAL	9003
Reception/connexion de ligne		Longueur	500 mm
dispositif de terminaison intérieure (DTI)		Largeur	250 mm
Avec alimentation intégrée	Non	Profondeur	103.5 mm