



## Contact auxiliaire inverseur ( CA ) DX<sup>3</sup> - 6A 240V~ - 0,5 module

REF. 4 062 58

DX<sup>3</sup>

LEGRAND

45,95 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DX<sup>3</sup>, contact auxiliaire de signalisation permettant l'indication à distance de l'état du produit associé

- Contact auxiliaire inverseur (CA) DX<sup>3</sup> - 0,5 module
- 6A - 240 V~
- Se monte à gauche des appareils
- Auxiliaire commun aux disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, inters différentiels Type A, Type AC et Type F, interrupteurs sectionneurs
- Montage possible par appareil : 3 auxiliaires dont 1 auxiliaire de commande ou déclencheur

### Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation - Ce type d'installation répond aux exigences de la norme NF C 15-100

### Les + utilisation

Signale l'état de position des contacts du produit associé

### Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX<sup>3</sup> répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX<sup>3</sup> STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX<sup>3</sup> est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Type de tension d'actionnement	AC/DC
Montage d'appareils	Universel	Avec autotest avec fonction courant de défaut	Non
Dispositif auxiliaire	Commutateur auxiliaire	Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)	4
Monté en usine	Non	Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale	125 A
Largeur dans les unités de partition	0.5	Largeur hors tout	8.8 mm
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs	1	Hauteur hors tout	84.5 mm
Courant de commutation assigné	6 A	Profondeur/longueur hors tout	77.7 mm
Tension assignée	240 V	EAN/Gencode	3245064062589

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.