



Interrupteur crépusculaire modulaire standard - sortie 16A 250V~ livré avec cellule photoélectrique - 1 module

REF. 4 126 23

LEGRAND

219,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Interrupteur crépusculaire modulaire, permettant l'allumage et l'extinction d'un circuit d'éclairage en fonction de la luminosité (tombée du jour, lever du jour)

- Interrupteur crépusculaire 230V~ - 50Hz à 60Hz - 1 module 17,5mm
- Sortie 16A - 250V~ - $\mu \cos \phi = 1$
- Pour charges :
 - 2000W incandescence
 - 2000W fluo compensé série
 - 1000W fluo compensé parallèle 70 μ F
 - 1000W lampe à économie d'énergie et LED
 - 2000VA lampe halogène + transfo ferromagnétique
 - 2000VA lampe halogène + transfo électronique
- Réponse temporisée automatique
- Réglage de 2 lux à 100000 lux

Les + utilisation

Livré avec cellule photoélectrique référence 412860

Recommandations / restrictions d'usages

La cellule photoélectrique s'installe au mur sous un avant toit par exemple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension assignée	230 V	Hauteur hors tout	85 mm
Fréquence assignée	50-50 Hz	Profondeur/longueur hors tout	61 mm
Charge max. de lampe à incandescence	1200 W	Température d'utilisation /d'installation	-20-55 °C
Courant de commutation assigné	5 A	Température de stockage	-20-60 °C
Plage de réglage de la valeur de luminosité	0.5-2000 lx	Type de tension	AC
Avec coupure nocturne programmable	Non	Sens de l'alimentation électrique	Par le haut
Entrée du contact à poussoir	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Tension assignée du capteur de lumière	230 V	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Oui
Longueur max. de conduit du capteur de lumière	50 m	Couleur	gris
Type de montage du capteur de lumière	montage en saillie (mur)	Numéro RAL	7035
Type de montage	rail DIN	Sans halogène	Oui
Largeur dans les unités de partition	2	Type de borne	borne à vis
Profondeur d'encastrement	60 mm	Capacité des bornes	1.5-4 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20	Type de connexion	Cable
Classe de protection (IP), capteur de lumière	IP65	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Largeur hors tout	17.5 mm	Equippé d'un porte étiquette	Oui
		Programmable	Oui

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.