



**Mini-commutateur à cames 3 directions avec position arrêt - 1P -
fixation centrale Ø22 sur porte**

REF. 0 235 21

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits électriques

- Mini-commutateur à cames 3 directions avec position arrêt
- Manette - 1 pôle - Gamme mini-com - Valeur maximum en AC21 : 10A - 3 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles
- Présentation : plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette
- IP65 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
- Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - CSA (USA - Canada)

Les + installation

Montage sur portes d'enveloppes par fixation centrale Ø16mm et Ø22mm

Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Recommandations / restrictions d'usages

Encombrement réduit pour gain de place dans les installations

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du commutateur	commutateur multi-positions		
Nombre de pôles	1	Type de construction de l'appareil	appareil encastré
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	400 V	Adapté à une fixation sur sol	Non
Courant permanent nominal Iu	10 A	Adapté à une fixation frontale	Oui
Nombre de positions de commutation	4	Appareil complet dans un boîtier	Non
Avec position 0	Oui	Finition de l'élément d'actionnement	manette / levier
Avec retour automatique à la position 0	Non	Taille du panneau frontal	30 x 30 mm
		Classe de protection (IP), face avant	IP65