



Détecteur de mouvements toutes lampes 3 fils 2000W Mosaic 2 modules avec neutre - alu

REF. 0 792 58

MOSAIC

LEGRAND

Finition Alu

123,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, un détecteur répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Détecteur 3 fils puissance 2000W, avec neutre Mosaic - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Couleur Aluminium
- Puissance acceptée par type de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :
 - LEDs : 0W à 500W
 - Fluocompactes : 0W à 500W
 - LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0VA à 1000VA
 - Halogènes 230V, incandescent : 0W à 2000W
- Détection infrarouge à 120° - Portée 8m - Consommation en veille : 0,02W
- Réglage de la temporisation de 5 secondes à 30 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux - Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage

Avantages

Passerelle de configuration innovante (App + accessoire) permettant l'étalonnage, proposant des modèles de paramétrage pré-configurés, permettant la sauvegarde des configurations dans le cloud, la comparaison de paramètres et l'édition de rapport

Possibilité de mettre plusieurs détecteurs en parallèle pour une ou plusieurs charges

Une teinte alu particulièrement adaptée aux environnements tertiaires

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Conforme à la RT 2012 : vérifie la présence et la luminosité naturelle en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Hauteur recommandée de fixation : 1,20m

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	détecteur de mouvement		
Avec interface DALI	Non		
Régulation de la lumière constante	Oui	Couleur	aluminium
Commande CVC	Non	Numéro RAL (équivalent)	7040
Arrêt forcé	Non	Transparent	Non
Percée pour animaux	Non	Classe de protection (IP)	IP41
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	Non	Résistance aux chocs	IK04
Réticulable	Non	Type de tension	AC
Hauteur de montage optimale	1.2 m	Fréquence	47-63 Hz
Surveillance de cage d'escalier	Oui	Tension nominale	230 V
Commutateur de pontage	Non	Durée de marche min.	5 s
Largeur de portée max.	6 m	Durée de marche max.	30 min
Longueur de portée max.	8 m	Angle de détection horizontal	180-180 °
Champ de détection de diamètre au sol	6 m	Luminosité de déclenchement	5-1275 lx
Adapté pour une transmission sans fil	Non	Puissance de coupure max.	1000 W
Commandable à distance	Non	Température	-5-45 °C
Avec télécommande	Non	Courant de démarrage max.	8.5 A
Sensibilité de réponse ajustable	Oui	Courant de commande	8.5 mA
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui	Entrée de poste auxiliaire	Non
Avec unité de signal	Oui	Fonction d'alarme	Non
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement	Non	Largeur	45 mm
Fonction de variation avec insert variableur	Non	Hauteur	45 mm
Type de montage	encastré	Profondeur	35 mm
Type de raccordement	borne à vis	Profondeur d'encastrement	35 mm
Matériau	plastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Compatible avec Google Assistant	Non
Sans halogène	Oui	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Traitement de surface	laqué / peint	Possible support IFTTT	Non
Finition de la surface	mat	Température d'utilisation /d'installation	-5-45 °C
Traitement antibactérien	Non	Température de stockage	-20-70 °C
		Capacité des bornes	2.5-2.5 mm ²
		Interrupteur automatique	Oui

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.