

**Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm sans voyant - 20A**

REF. 0 133 20

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

**Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)**

**10 x 38**

- Sans voyant

**Caractéristiques générales**

**Cartouches industrielles cylindriques - type gG**

Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Largeur hors tout	10 mm	Avec indicateur d'impact	Non
Taille	10x38 mm	Type de tension	AC/DC
Tension assignée	500 - 500 V	Fréquence de fonctionnement	42 - 62 Hz
Courant nominal	20 A	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 40 °C
Profondeur/longueur hors tout	38 mm	Température de stockage	-40 - 70 °C
Classe de fonctionnement		Tension assignée	AC 500 V
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)			