

Interrupteur ou va-et-vient Neptune - 10A - Blanc

REF. 0 913 20

NEPTUNE

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Neptune, une commande d'éclairage monobloc, de couleur blanche, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Fixation à vis ou à griffes
- 10A - 230V~ - 2300W maximum
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
EAN/Gencode	3414970810137
Assemblage	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de montage	Encastré
Type de fixation	Fixation à griffes/vis
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs	IK04
Tension nominale	250 V
Courant nominal assigné	10 A
Type de raccordement	Autre