



Interrupteur ou va-et-vient Neptune - 10A - Blanc

REF. 0 913 20

NEPTUNE

LEGRAND

5,70 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Neptune, une commande d'éclairage monobloc, de couleur blanche, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Fixation à vis ou à griffes
- 10A - 230V~ - 2300W maximum
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
EAN/Gencode	3414970810137
Assemblage	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de montage	Encastré
Type de fixation	Fixation à griffes/vis
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs	IK04
Tension nominale	250 V
Courant nominal assigné	10 A
Type de raccordement	Autre

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.