



## Interrupteur ou va-et-vient Neptune - 10A - Blanc

REF. 0 913 20 NEPTUNE LEGRAND

6,19€

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Neptune, une commande d'éclairage monobloc, de couleur blanche, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

## **CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Fixation à vis ou à griffes
- 10A 230V~ 2300W maximummum
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Marque	LEGRAND
Type de commutation	Va-et-vient
Type de commande	Autre
Composition	Mécanisme complet avec plaque
Interrupteur à bouton-poussoir	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1
Mode de pose	Encastré
Type de fixation	Fixation à griffes/vis
Avec cadre/support de montage	Oui
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Couleur de l'opérateur de commutation	Blanc
Zone de texte/surface d'inscription	Non
Voyant	Non
Fonction d'éclairage	Autre
Type d'éclairage	Autre
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Tension nominale	250 V
Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Contact de report	Non
Type de connexion	Autre
Interrupteur de chauffage	Non
Interrupteur de machine à laver	Non
Largeur d'appareil	80 mm
Hauteur d'appareil	80 mm
Profondeur d'appareil	42.5 mm
Profondeur d'encastrement	28 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Temperature de stockage	-5-40 °C
Type de tension	AC

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Fréquence	50-60 Hz
Section de câble	1.5-1.5 mm²
EAN/Gencode	3414970810137

## **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS**

Environnement et recyclage







Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.