

Plaque Céliane - Métal Laiton - 1 poste

REF. 0 988 38

CÉLIANE

LEGRAND



Céliane, une plaque Collection Métal aux alliages brillants pour réhausser votre intérieur et créer des accords inattendus avec vos accessoires, à associer à un mécanisme Céliane

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Avec le système de plaques Céliane, changez facilement le design, tout en conservant le mécanisme
- Une collection riche, pour une infinité de combinaisons
- Les plaques Céliane permettent de composer des interrupteurs et prises au gré de ses envies, en jouant sur les matières (métal, verre, bois, cuir) et les couleurs
- Un large choix de couleurs et de matières pour s'intégrer à tous les intérieurs
- S'adapte à tout type d'interrupteurs et prises de la collection Céliane

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Nombre d'unités	1
Sens de montage	Horizontal et vertical
Nombre d'unités, horizontales	1
Nombre d'unités, verticales	1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	2
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1
Avec grille de montage	Non
Montage encastré	Oui
Adapté à une boîte de sol	Non

Adapté à un canal d'allège	Non
Adapté à une installation intégrée	Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Matériau	Métal
Qualité du matériau	Aluminium
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Anodisé/oxydé
Finition de la surface	Brillant
Couleur	Laiton
Transparent	Non
Avec volet de protection	Non
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de fixation	À clipser
Largeur	90 mm
Hauteur	82 mm
Profondeur	8.5 mm
Diamètre de l'alésage (ouverture)	53.6 mm
Température d'utilisation /d'installation	-5-50 °C
Température de stockage	-10-70 °C
Essence du bois en latin	Non applicable
Certification du bois (liste)	Non applicable
Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
EAN/Gencode	3414971183964

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage

