



Poussoir double dooxie 6A 250V~ finition blanc - emballage blister

REF. 0 952 05

DOOXIE

LEGRAND

Niveau   

Finition Blanc



15,40 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les poussoirs dooxie reliés à un télérupteur situé au tableau électrique permettent de commander un même éclairage depuis plusieurs endroits - Simple, Moderne, Connecté : dooxie, vous allez adorer

- Le bouton poussoir répond à plusieurs usages du quotidien : l'éclairage, l'ouverture de porte, la sonnette, la minuterie...
- Gain de place : avec un encombrement identique à un simple poussoir
- Capacité des bornes : 1,5mm²
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Type de pose	Encastré
Etat de livraison	A équiper d'une plaque
Intensité	6 A
Tension	250 V
Nombre de modules	1 poste
Type de connexion	Bornes à connexion automatiques