



## Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour interrupteur filaire connecté ou commande sans fils - blanc

REF. 0 648 15

CÉLIANE WITH  
NETATMO

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane with Netatmo, un enjoliveur de remplacement pour changement esthétique du produit ou maintenance, à monter sur un mécanisme

- Se monte sur les mécanismes Céliane with Netatmo :- interrupteur filaire connecté- commande sans fils d'éclairage et prises
- Finition blanc

### Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

### Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

### Les + utilisation

Permet de remplacer l'enjoliveur d'un produit livré complet dans un pack ou seul, par un nouvel enjoliveur

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

### Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Modèle</b>	Bouton-poussoir d'une pièce	<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Impression/marquage</b>	Sans	<b>Numéro RAL (équivalent)</b>	9003
<b>Utilisation</b>	Bouton à contact maintenu	<b>Avec champ d'inscription</b>	Non
<b>Adapté au couplage d'interrupteurs de système de bus</b>	Non	<b>Avec lentille/symbole interchangeable</b>	Non
<b>Type de fixation</b>	À clipser	<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	Autre
<b>Fenêtre de contrôle/sortie de lumière</b>	Non	<b>Résistance aux chocs</b>	IK04
<b>Matériau</b>	Plastique	<b>Largeur</b>	53 mm
<b>Qualité du matériau</b>	Thermoplastique	<b>Hauteur</b>	53 mm
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Profondeur</b>	7.5 mm
<b>Traitement de surface</b>	Non traité	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5-50 °C
<b>Finition de la surface</b>	Brillant	<b>Température de stockage</b>	-10-70 °C
<b>Traitement antibactérien</b>	Non	<b>EAN/Gencode</b>	3414971014237