



Interrupteur-sectionneur modulaire à manette courant continu 800V= pour application photovoltaïque - 16A - 4 modules

REF. 4 142 21

156,50€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.315 dm ³
Poids	599 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

800 V=

- Catégorie d'emploi DC 21B selon EN 60947-3
- Contacts à double coupure
- Coupure pleinement apparente
- Utiliser les modules d'espacement réf. 4 063 07 entre 2 appareils consécutifs

Inter-sectionneurs à manette

- Coupure pleinement apparente
- Acceptent les auxiliaires de signalisation DX³
- Intensité nominale : 16 A
- Nombre de pôles : 2
- Nombre de modules : 4

Caractéristiques Générales

Protection photovoltaïque - inter-sectionneurs courant continu

- Montage sur rail DIN EN 60715