



Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif - 60A

REF. 4 010 13

LEGRAND

536,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire, pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les courts-circuits

- Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO tétrapolaire 250V~ à 400V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale : 60A
- Fonctions :
 - coupe et sectionne l'ensemble de l'installation
 - protège contre les surcharges et les courts-circuits
 - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie
 - plombable
- Version différentiel 500mA sélectif : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement - Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux perturbations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)
- I réglable : 30A, 40A, 50A ou 60A - N° nomenclature Enedis : 69 30 067
- Agréé NF C 62-411

Les + installation

Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou décâbler le produit par l'avant

Les + utilisation

Cadenassage de la manette pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de pôles (total)	4	Fréquence	50 Hz
Nombre de pôles protégés	3	Caractéristique de déclenchement	autre
Tension assignée	440 V	Conducteur neutre branché simultanément	Oui
Tension d'isolation assignée Ui	4000 V	Avec dispositif de verrouillage	Oui
Courant nominal assigné	60 A	Degré de pollution	2
Courant de défaut nominal	0.5 A	Largeur dans les unités de partition	6.5
Type de courant différentiel	AC	Profondeur d'encastrement	51 mm
Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009	2.4 kA	Montage encastré	Oui
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)	2.4 kA	Protection contre les déclenchements intempestifs	Non
Capacité de courant de choc	5 kA	Classe de protection (IP)	IP40
Type de tension	AC	Section de conducteur connectable monofilaire	1 - 25 mm ²
		Section de conducteur connectable multifilaire	1 - 16 mm ²

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.