



Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif - 60A

REF. 4 010 13

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.794 dm ³
Poids	948 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Disjoncteurs tétrapolaires

- 250 / 440 V~

Différentiels 500 mA sélectifs

- Intensité nominale : 60 A
- I réglable : 30/40/50/60 A
- N° Nomenclature Enedis : 69 30 067

Caractéristiques Générales

Disjoncteurs de branchement Enedis - bipolaires et tétrapolaires

- Disjoncteurs d'abonné Basse Tension BACO pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3 à 36 kVA :
- Coupent et sectionnent l'ensemble de l'installation
- Protègent contre les surcharges et les courts-circuits
- Disposent d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie
- Assurent la protection des personnes contre les contacts indirects et préviennent des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement (version différentielle)
- Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30 mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux perturbations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempêtes)
- Plombables
- Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou décâbler le produit par l'avant
- Cadenassage de la manette pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance
- Agréés NF C 62-411 (appareils différentiels)

- Agréés NF C 62-412 (appareils non différentiels)