





Interrupteur pour volet roulant à câbler pour installation connectée Céliane with Netatmo avec plaque Laqué Blanc


REF. 0 677 26

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

Niveau  

Finition Blanc



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Permet de piloter en local ou à distance n'importe quels volets roulants à butée électronique ou mécanique, peut être associé à des commandes sans fil de volets roulants - A associer impérativement au pack de démarrage Céliane with Netatmo

- Je contrôle mon logement connecté par smartphone, par la voix ou par des commandes sans fil
- Associer impérativement au pack de démarrage Céliane with Netatmo pour compléter votre installation connectée - Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
- Equipé d'un voyant LED allumé en bleu lorsqu'il est en marche (l'option peut être activable et désactivable depuis l'App Home + Control)
- S'installe facilement en lieu et place d'un interrupteur de volet dans une boîte simple
- Possibilité d'ajouter une ou plusieurs commandes sans fil connectées pour volets roulants permettant la centralisation

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Type de pose	<ul style="list-style-type: none">- Encastré
Etat de livraison	<ul style="list-style-type: none">- Complet
Tension	<ul style="list-style-type: none">- 230 V
Nombre de modules	<ul style="list-style-type: none">- 1 poste
Composition	<ul style="list-style-type: none">- Livré complet avec support et plaque
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">- 82 x 90 x 33 mm
Type de connexion	<ul style="list-style-type: none">- Bornes à vis

Caractéristiques produit

- Ce produit est destiné à être raccordé sur une installation aux normes électriques françaises

IP

- 41

IK

- 04