



Interrupteur pour volet roulant à câbler pour installation connectée Céliane with Netatmo avec plaque Laqué Blanc

REF. 0 677 26

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

83,20 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Produit supprimé. Référence de remplacement 199164

Céliane with Netatmo, l'interrupteur connecté pour volet roulant permet de contrôler en local ou à distance les volets roulants via l'App Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Je contrôle mon logement connecté par smartphone, par la voix ou par des commandes sans fil
- Associer impérativement au pack de démarrage Céliane with Netatmo pour compléter votre installation connectée - Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
- Equipé d'un voyant LED allumé en bleu lorsqu'il est en marche (l'option peut être activable et désactivable depuis l'App Home + Control)
- S'installe facilement en lieu et place d'un interrupteur de volet dans une boîte simple
- Possibilité d'ajouter une ou plusieurs commandes sans fils connectées pour volets roulants permettant la centralisation

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Système de bus KNX	Non
Système de bus KNX-radio	Non
Système de bus radio	Oui
Système de bus LON	Non
Système de bus Powernet	Non
Autres systèmes de bus	Zigbee
Radio bidirectionnelle	Oui
Mode de pose	Encastré

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Largeur en nombre de modules	2
Couplage au bus inclus	Non
Module de bus amovible	Non
Commande sur site/commande manuelle	Oui
Avec affichage LED	Oui
Nombre d'entrées	4
Courant de commutation résistif	2 A
Puissance de coupure max.	500 W
Nombre max. de sorties de store vénitien	1
Fonction commutation	Oui
Type de courant	AC
Classe de protection (IP)	IP41
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	82 mm
Profondeur	46 mm
Profondeur d'encastrement	33 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C
Température de stockage	0-45 °C
Tension nominale (Un)	100-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Consommation en veille	0.1 mA
Neutre obligatoire	Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Couleur	Blanc
Numéro RAL	9003

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de connexion	Borne à vis
Nombre de bornes	4
Capacité des bornes	1.5-2.5 mm²
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Objet connecté	Oui
Mode de commande	Zigbee
Plateforme de téléchargement d'applications	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ App Store ▪ Google Play Store 	
Moyen de pilotage	Smartphone apps
Pilotable à la voix	Oui
Programmable	Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Connectable par box Internet	Oui
Assistants vocaux compatibles	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Google Assistant ▪ Amazon Alexa ▪ Apple Siri 	
Nom de l'application	Home + Control
Fonction d'usage du produit	Gestion des ouvrants
EAN/Gencode	3414971015753

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.