

Système d'Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo - kit avec 1 caméra intérieure + 1 sirène + 3 détecteurs d'ouverture

REF. NBU-AS-PRO

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Système d'Alarme Vidéo Intelligent - Protégez votre maison avec une solution complète de sécurité, capable de déjouer les intrusions

- Alarme avant même intrusion pour agir en temps réel - Aucun abonnement et mises à jour gratuites
- Reconnaissance des visages
- Alarme 110 dB
- Activation et désactivation automatique
- Stockage gratuit, sans frais d'abonnement

Avantages

Une protection complète pour votre maison : Caméra, Sirène, Détecteurs Intelligents.

Soyez alerté avant même l'intrusion grâce aux Détecteurs d'Ouverture Intelligents.

Un intrus ? Vous êtes alerté sur votre smartphone et l'alarme se déclenche.

Les + installation

Une installation facile en quelques minutes : téléchargez l'application puis placez les différents équipements dans votre maison.

Les + utilisation

Protégez votre maison avec une solution complète de sécurité, capable de déjouer les intrusions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Sans halogène	Oui
		Nature du câble pour connexion	Souple
		Equipé de visière de protection antipluie	Non
Modèle	standard (fixe)	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Type de montage	autre	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Lieu d'utilisation	intérieur	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Transmission	TCP/IP	Type de caméra	Vision nocturne
Power over Ethernet	sans	Angle de vue de la caméra	130 °
Système d'image	autre	Distance max entre platine et poste intérieur	100 m
Propriété du système d'image	couleur	Code CEI (Pack1)	LR6
Couleur	autre	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Sans fil	Oui	Composition de l'élément (Pack1)	Alcaline
Finition de l'interface	Wi-Fi/WLAN	Nombre de Pack 1	4
Nombre de mégapixels	4	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Capacité de mémoire	8 GB-Go	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	92 g
Avec lentille	Oui	Localisation Pack1	Compris dans le Packaging
Avec lampe IR	Oui	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Portée d'infrarouge max.	8 m	Code CEI (Pack2)	LR03
Résistance aux chocs	autre	Pile ou Accumulateur (Pack2)	Pile (non rechargeable)
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui	Composition de l'élément (Pack2)	Alcaline
Classe de protection (IP)	autre	Nombre de Pack 2	6
Champ de vue horizontal	120 - 120 °	Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)	1
Champ de vue vertical	70 - 70 °	Poids d'un Element Unitaire (Pack2)	66 g
Puissance absorbée	5 W	Localisation Pack2	Compris dans le Packaging
Tension d'alimentation	5 - 5 V	Type réglementaire (Pack2)	P : Portable (Format Standard)
Type de tension	DC	Objet connecté	Oui
Diamètre	45 mm	Type de communication	Non applicable
Hauteur	165 mm	Plateforme de téléchargement d'applications	Multistore
Température d'utilisation /d'installation	50 °C	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Température de stockage	-20 - 80 °C	Programmable	Oui
Courant d'alimentation	2 A	Connectable par box Internet	Oui
Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz		
Consommation en veille	200 mA		