

Barre cuivre souple section 24x4mm - 400A ou 250A admissibles - longueur 2m

REF. 0 374 11

LEGRAND



295,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Répartition standard, barre cuivre souple pour le raccordement des conducteurs de protection dans les coffrets et armoires de distribution

- Barre cuivre souple
- Section 24x4mm²
- I admissible :
 - si IP inférieur ou égal à IP30 : 400A
 - si IP supérieur à IP30 : 250A
- Livrée à plat
- Longueur 2m

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant assigné In	250 A
Modèle	plat
Longueur	2000 mm
Largeur	4 mm
Hauteur	24 mm
Flexible	Oui
Traitement de surface	non traité

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.