



## Alimentation électrique de sécurité EAE ou EAES ou AES 24V 70W pour DAS 24V à sorties redondantes

REF. 0 405 09

LEGRAND

2 199,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Equipement permettant d'alimenter les dispositifs d'évacuation et les dispositifs actionnés de sécurité

- Alimentation électrique de sécurité EAE ou EAES ou AES
- 24V - 70W - Alimentation 230V - 50Hz/60Hz EAE/EAES/AES pour DAS 24V à sorties redondantes
- Courant de sortie maximal en continu : 2,65A (3A pour une courte période) - Dispositif de coupure des batteries pour une tension inférieure ou égale à 21,6V - Alimentation en courant continu des installations de sécurité incendie (DAS de compartimentage, désenfumage, diffuseurs sonores...), secteur présent comme absent
- Equipé des voyants d'information suivants : - Défaut secteur- Défaut batterie- Présence sortie 1- Présence sortie 2
- Conforme aux normes NF EN 54-4, NF EN 12101-10, NF S 61-940 et certifiée CE CPR, NF SSI

### Les + utilisation

Pour DAS 24V à sorties redondantes protégées

### Recommandations / restrictions d'usages

A équiper de 2 batteries 12V identiques : 7Ah ou 12Ah, référence 040749 ou référence 040753 selon l'autonomie souhaitée

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de tension d'alimentation	DC	Puissance dissipée	75 W
1. tension de sortie CA	24 - 24 V	Stabilisé	Non
2. tension de sortie CA	24 - 24 V	Finition du raccordement électrique	raccordement à vis
3. tension de sortie CA	24 - 24 V	Montage possible sur barres profilées	Oui
1. tension de sortie DC	24 - 24 V	Montage mural possible	Oui
2. tension de sortie DC	24 - 24 V	Adapté à un montage sur rail	Non
3. tension de sortie DC	24 - 24 V	Montage direct possible	Oui
Courant de sortie max. 1	3 A	Largeur	322 mm
Tension de sortie ajustable	Non	Hauteur	248 mm
Protégé contre les courts-circuits	Oui	Profondeur	126 mm
Tension d'alimentation assignée à CA 50Hz	217 - 253 V	Adapté aux fonctions de sécurité	Oui
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz	217 - 253 V	SIL conformément à IEC 61508	sans
Tension de sortie réglée	Oui	Niveau de performance selon EN ISO 13849-1	sans
Puissance absorbée	115 VA	Classe de protection (IP)	IP30

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.