



## Interrupteur-sectionneur rotatif complet de proximité - tripolaire+OF - 20A

REF. 0 221 79

### VUE D'ENSEMBLE

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Marque    | Legrand               |
| Emballage | 1 unité               |
| Volume    | 1.625 dm <sup>3</sup> |
| Poids     | 455 g                 |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Interrupteurs de proximité

- Boîtier cadenassable permettant la coupure, le sectionnement et le cadenassage en position 0 d'un équipement situé à distance
- Applications : coupure de VMC (ventilation mécanique contrôlée), moteurs, machines fixes ou mobiles, climatiseurs

#### Tripolaires + OF

- 20 A
- boîtier jaune

#### Caractéristiques Générales

#### Interrupteurs-sectionneurs rotatifs complets de 16 à 80 A