

## Griffe Rapido profondeur 60mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation dans carrelage

REF. 6 000 48

DOOXIE

LEGRAND



1,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### dooxie, des accessoires adaptés à la rénovation

- Griffe ~Rapido~ pour appareillage dooxie
- Profondeur 60mm

#### Avantages

Se clippe en moins de deux secondes sans outil sur les mécanismes dooxie pour une installation de la griffe facile et rapide

#### Les + installation

Idéal en rénovation pour fixer un mécanisme dans des anciennes boîtes sans vis

#### Recommandations / restrictions d'usages

Griffes non adaptées aux boîtes de profondeur 30mm et 40mm

#### Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

|   |                |
|---|----------------|
| Type d'accessoire                         | autre          |
| Adapté à une boîte d'encastrement         | Oui            |
| Adapté à une boîte centrale               | Non            |
| Largeur hors tout                         | 18.8 mm        |
| Hauteur hors tout                         | 42 mm          |
| Profondeur/longueur hors tout             | 6.5 mm         |
| Résistance aux chocs (IK)                 | IK04           |
| Classe de protection (IP)                 | Non applicable |
| Température d'utilisation /d'installation | -5 - 35 °C     |
| Température de stockage                   | -25 - 60 °C    |

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*