



Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu - IP20 - 150W

REF. 0 353 09

LEGRAND

587,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

- Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu
- IP20 - Classe II - Puissance 150W - Courant de démarrage 8A
- Dissipateur en aluminium sous capot plastique UL94 VO

Les + installation

Raccordement sur bornes - Fixation sur rail symétrique

Les + utilisation

Permet d'éviter la condensation à l'intérieur de l'armoire "PTC" auto-régulée et auto-limitée en température de surface 85°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Avec thermostat d'ambiance	Non
Puissance nominale	150 W	Puissance de chauffage permanente à 10 °C	150 W
Tension de fonctionnement CA 50Hz	120-240 V	Largeur	60 mm
Tension de fonctionnement CA 60 Hz	120-240 V	Hauteur	150 mm
Tension de fonctionnement CC	120-240 V	Profondeur	90 mm
Type de tension	AC/DC	Classe de protection (IP)	IP20
Avec souffleur	Non	EAN/Gencode	3245060353094

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.